



## Justerbar magnesiumskruetvinge, Spændvidde: 160mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860750 160
GTIN	4008158027234
Artikelklasse	83K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Glidébøjle og fast bøjle i **magnesium** (fremstillet med trykstøbning), **meget fast og ekstremt let**. Skinne i trukket blankstål, el-galvaniseret. Spændearm, bevægelig trykplade og låseknop i **glasfiberarmeret kunststof, brudsikre**. Fast bøjle med aftagelig kunststofhætte, derunder krydsprisme til at spænde runde dele med. Spændearm med selvlåsende kliksegment. Åbnes med udløsningsknop.

#### Anvendelse:

Til **hurtig** og nem **spænding med middelhøjt spændetryk**.

### Teknisk beskrivelse

Tværsnit, glideskinne	20×5 mm
Vægt	0,29 kg
Spændvidde	160 mm
Udladning	80 mm
Produkttype	Skruetvinge

