

Garant**VCGT 050102, Type: HU7315-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261358 HU7315-1
GTIN	4045197976291
Artikelklasse	211

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 600 m/min
Primær anvendelse	N
Skæremateriale	HM
Spånbryder	AF
Type	HU7315-1
Tilspænding f	0,03 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,05 - 1,5 mm
Belægning	ubelagt

ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGT 050102
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning