

**TOHX 090202 venstre, W30, Type: BK6425****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268881 BK6425
GTIN	4047109224933
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

TOHX 090202 venstre BK6425 Type: BK6425

Spånryder: G12

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Sekundær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min

Skæremateriale	HM
Type	BK6425
Spånbrøder	G12
Hjørneradius	0,2 mm
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplade	TOHX 090202 L
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W30
Spånvinkel	12 grader
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning