

Garant**Flapskive (CER), Ø 50,8 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554040 60
GTIN	4045197966704
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Hurtigskiftesystemet med udvendigt kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

Utrolig høj slibeydelse på grund af **selvslibende keramiske korn (CER)**.

Mini-polerflapskiver med lameller placeret i vifteform giver sammenlignet med traditionelle slibeskiver en **længere standtid, mere fleksible slibeegenskaber** og et **mere ensartet slibebillede** (ruhedsværdi) indtil slidgrænsen.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Teknisk beskrivelse

Korn	60
Skive-Ø	50,8 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm

maks. omdrejningstal	19100 min ⁻¹
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		