

 KOMET**TOHX 090204 neutral, W30, Type: P25M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268887 P25M
GTIN	4047109036826
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

TOHX 090204 neutral P25M Type: P25M

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Skæremateriale	HM

Type	P25M
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Sekundær anvendelse	M
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 090204 N
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W30
Spånvinkel	0 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning