

 KOMET**TOHX 090204 neutral, W30, Type: BK8425****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268887 BK8425
GTIN	4047109180079
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

TOHX 090204 neutral BK8425 Type: BK8425

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 260 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 160 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	BK8425
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 260 m/min
Sekundær anvendelse	M

Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 160 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 090204 N
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W30
Spånvinkel	0 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning