

 KOMET**TOHX 140305 neutral, W30, Type: P25M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268888 P25M
GTIN	4047109036925
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse**

TOHX 140305 neutral P25M Type: P25M

Spånbryder: G06

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 300 m/minSkærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,5 mm
Type	P25M
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Spånbryder	G06
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Skæremateriale	HM

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Sekundær anvendelse	M
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 140305 N
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W30
Spånvinkel	0 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning