

**WOHX 08T302 venstre, W00, Type: K10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268920 K10
GTIN	4047109056268
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

WOHX 08T302 venstre K10 Type: K10

Spånbryder: G12

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 300 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	300 - 500 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Sekundær anvendelse	N
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Primær anvendelse	K
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 m/min
Spånbrøder	G12
Type	K10
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplade	WOHX 08T302 L
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W00
Spånvinkel	12 grader
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning