


**WOHX 06T302 højre, W01, Type: P25M****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268900 P25M   |
| GTIN                | 4047109057111 |
| Artikelklasse       | 24T           |

**Beskrivelse**

WOHX 06T302 højre P25M Type: P25M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Skæredybde $a_p$                           | 0,5 - 1,5 mm    |
| Skærebetingelse                            | let afbrudt     |
| Hjørneradius                               | 0,2 mm          |
| Type                                       | P25M            |
| Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse | 120 - 180 m/min |
| Sekundær anvendelse                        | M               |
| Primær anvendelse                          | P               |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse   | 120 - 300 m/min |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tilspænding f              | 0,1 - 0,3 mm/o                |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WOHX 06T302 R                 |
| Antal skift/skær           | 3                             |
| Produktnavnsegenskab       | W01                           |
| Spånvinkel                 | 12 grader                     |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |