



NC-højtryksspænder NC8, Type: 200



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	360405 200
GTIN	4250364403412
Artikelklasse	34A

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt konstruktion: Optimalt forhold mellem spændeområde / samlet længde. Ønsket spændetryk kan forvælges **uden brug af værktøj**; **i 11 trin:** Kæbebredde 90 mm, **i 4 trin:** Kæbebredde 125 / 160 / 200 mm. Utrolig stiv basisenhed af GJS-60, **over- og underside slebet, parringsnøjagtighed 0,02 mm.**

Kendetegn:

Fuldstændigt indkapslet, vedligeholdelsesfri og nitreret spindel!

- **Forhøjet funktionssikkerhed.**
- **Optimeret spånbeskyttelse.**
- **Minimeret rengøringsbehov.**

Basisenheden svarer til størrelse 160.

Anvendelse:

Kan anvendes horisontalt eller på siden, **da sidefladerne er slebet med en nøjagtighed på -0,05 mm.**

Leveringsomfang:

Inklusive 2 trinbakker (= standard!), 1 håndsving, 4 spændejern.

Bemærk:

- **Målene/bakkesnitsted NC 8 er identiske med Allmatic TC / LC.**
- **NC 8 (Nr. 360405) erstatter produkterne LC (nr. 360500) og TC (nr. 360400).**
- **Størrelserne 125 MX og 125 LX leveres med bakkerne nr. 361295 125 og nr. 361296 125.**

Teknisk beskrivelse

Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Spændeområde b	0 - 246 mm
Basisenhedslængde a	530 mm
Vægt	60 kg
Type	200
Basisenhedshøjde c -0,02	115 mm
Farvekode til passende tilbehør	NC8
Samlet længde L	615 mm
Kæbehøjde h	60 mm
Spændeområde d	189 - 435 mm
Spændekraft op til maks.	60 kN
Langsgående not I H7	20 mm
r ±0,015	164 mm
t	164 mm
m	234 mm
Tværgående not n H7	20 mm
Forbindelsesstykkebredde B ₁ -0,05	164 mm
Antal gevind til emneanslag	5
Serie	NC8
Produkttype	Maskinskruestik