

**DOHT 11T304 neutral, W79, Type: BK6425****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268860 BK6425
GTIN	4047109225374
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse**

DOHT 11T304 neutral BK6425 Type: BK6425

Spånbryder: G06

Tilspænding f: 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 100 - 180 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Spånbryder	G06
Sekundær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	100 - 180 m/min
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning

Primær anvendelse	P
Type	BK6425
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DOHT 11T304 N
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	W79
Spånvinkel	12 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning