

**TOHX 090202 højre, W30, Type: BK6425****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268873 BK6425
GTIN	4047109224995
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse**

TOHX 090202 højre BK6425 Type: BK6425

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,2 mm
Sekundær anvendelse	M
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Skæremateriale	HM

Type	BK6425
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 090202 R
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W30
Spånvinkel	6 grader
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning