


TOHX 06T102 højre, W30, Type: BK6425

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268871 BK6425
GTIN	4047109224834
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

TOHX 06T102 højre BK6425 Type: BK6425

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,2 mm
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Sekundær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min

Type	BK6425
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 06T102 R
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W30
Spånvinkel	6 grader
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning