

**TOHX 090202 højre, W30, Type: K10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268874 K10
GTIN	4047109061866
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

TOHX 090202 højre K10 Type: K10

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 300 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 m/min
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	K
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	300 - 500 m/min
Type	K10
Skærebetingelse	kontinuerlig

Sekundær anvendelse	N
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 090202 R
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W30
Spånvinkel	12 grader
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning