

Garant**Skæreskive, high performance-udførelse SMAL, Skive-Ø: 115mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563277 115
GTIN	4045197967480
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Smal udførelse til hurtig, økonomisk skæring ved høj standtid.

Specifikation:

A46R-BF.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	lige
Skive-Ø	115 mm
Skivebredde	1,6 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Specifikation	A46R-BF
Til materialetykkelse	7,7 - 8 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		