



Skæreskive, high performance-udførelse PREMIUM*** EKSTRA SMAL, Skive-Ø: 178mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	563165 178
GTIN	9003172420424
Artikelklasse	53T

Beskrivelse

Udførelse:

Den lille skivetykkelse muliggør **hurtig skæring uden kraftanstrengelser** med stor tidsbesparelse. **Rene snitflader, nærmest ingen graddannelse.**

Meget stabil **high performance-skæreskive** af nyeste generation med komfortabel skærefornemmelse og ekstrem skæreevne takket være ru, frislubende sideflader.

Specifikation:

A46R-BFP.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	lige
Specifikation	A46R-BFP
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	178 mm
Skivebredde	1,6 mm

Til materialetykkelser	7,7 - 8 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		