



Grovslibeskive CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Skive-Øxskivebredde: 178X4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	560452 178X4
GTIN	4046719811489
Artikelklasse	53M

Beskrivelse

Udførelse:

Grovslibningsskive med **Cubitron™ II præcisionsformede keramiske korn til INOX og stål**. Meget høj slibeydelse og god standtid. Lavt slibetryk, der gør arbejdet mindre trættende.

Anvendelse:

Egnet til bortslibning og hårdt skærearbejde.

Specifikation:

A36S-BF.

Formbeskrivelse: lige

Borings-Ø: 22,23 mm

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	178 mm
Formbeskrivelse	lige
Skivebredde	4,2 mm
Borings-Ø	22,23 mm

Til materialetykkelser	12,6 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		