

DYMO**Etiketteapparat, Type: MOBILE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085500 MOBILE
GTIN	3501179782430
Artikelklasse	08P

Beskrivelse**Udførelse:**

Robuste, mobile mærkningsapparater til hurtig fremstilling af selvklæbende kunststofetiketter. Permanent termotransfertryk med indstillelig båndfrem- og båndefterløb. Energiforsyning via genopladelig **lithium-ion-akku**, strømforsyning/oplader. Enkel tekstbehandling ved hjælp af genvejstaster. **MobileLabeler med Bluetooth®-forbindelse**. Hurtig, uproblematisk indstilling og **styring med smartphone eller tablet**. **Intuitiv styring via gratis DYMO® Connect mobilapp**, der fungerer med iOS®- eller Android™-smartphones.

Design af etiketter med ramme, stil og populære Google®- og Apple®-skrifttyper.

Udnyttelse af Windows/Mac-skrifttyper. DYMO® Connect-funktioner med stavekontrol og Voice-to-Text.

Anvendelse:

Etiketterne klæber på stort set alle glatte og fedtfrie overflader.

Leveringsomfang:

Inkl. farvebånd (sort på hvid) og betjeningsvejledning. Inklusive Li-ion-akku, USB-ladekabel, ladeadapter, 1 × etiketkassette 24 mm × 3 m sort på hvid.

Bemærk:

- **Forskellige sprogversioner kan indstilles.**
- **Med tysk tastaturlayout fra lager, fransk tastatur kan leveres med kort varsel.**

Interface: Bluetooth-port

Type: D1

Mulige skriftbåndbredder: 6; 9; 12; 19; 24 mm

Bemærk: PC-tilslutning (smartphone)

Længde: 425 mm

Bredde: 225 mm

Højde: 395 mm

Teknisk beskrivelse

Type	D1
Båndafskærer, udførelse	automatisk
Lysnetadapter	inklusive
Bemærk	PC-tilslutning (smartphone)
Mulige skriftbåndbredder	6; 9; 12; 19; 24 mm
Længde	425 mm
Interface	Bluetooth-port
Bredde	225 mm
Vægt uden batteri	488 g
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Højde	395 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Etiketteapparat