

Garant**Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 1155CHM****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588600 1155CHM
GTIN	4045197977342
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Bajonetsavklinger **til metal. Hårdmetalbestykkede tænder**, tåler maksimal belastning, samtidigt fleksibel bæreklinge.

Bemærk:

Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion, anvend kølemiddel.

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	1155CHM
Klingelængde	225 mm
Antal klinger	1
Tanddeling	3 mm
optimeret til materiale	INOX
Savklingemateriale	HM
Skæretype	Lige snit, hurtigt (grov)
Skæretype	Vinkelpræcist snit
Pladetykkelse (hulplade)	4-12 mm
Metalprofil (åben)	< 175 mm
Drevmaskine	Bajonetsav
Produkttype	Bajonetsavklinge

