

**Garant****Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 956XHM****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588610 956XHM
GTIN	4045197977359
Artikelklasse	51S

**Beskrivelse****Udførelse:**

**HM-bestykkede tænder**, længste standtid i **træ med metalgenstande** (hærdede søm). Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion.

**Teknisk beskrivelse**

Antal klinger	1
optimeret til materiale	Træ med metal
Tanddeling	3,2 – 4,3 mm
Klingelængde	150 mm
Skæretype	Lige snit, hurtigt (grov)
Betegnelse	956XHM
Plattetykkelse (træ med metalgenstande)	< 100 mm
Savklingemateriale	HM
Drevmaskine	Bajonetsav
Produkttype	Bajonetsavklinge