



## Toarmet aftrækker med hurtigindstilling, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880400 1
GTIN	4021176644771
Artikelklasse	83U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med manuel indstillingsmekanisme til **hurtig og værktøjsfri løsning** og **bevægelse** af aftrækkerarmene.

#### Anvendelse:

Universal anvendelse til aftrækning af lejer, tandhjul osv. **Kan anvendes som udvendig og indvendig aftrækker.**

Spændvidde, udvendigt: 30 - 90 mm

Spændvidde, indvendigt: 70 - 140 mm

Spændedybde til: 100 mm

Effekt: 4,5 t

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde, indvendigt	70 - 140 mm
Spændedybde til	100 mm
Effekt	4,5 t
Spændvidde, udvendigt	30 - 90 mm

Maks. moment	80 Nm
Udvendig sekskant	17 mm
Antal kroge	2
Vægt	1,27 kg
Produkttype	Toarmet aftrækker