



Toarmet aftrækker med hurtigindstilling, Type: 20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880400 20
GTIN	4021176645013
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Med manuel indstillingsmekanisme til **hurtig og værktøjsfri løsning** og **bevægelse** af aftrækkerarmene.

Anvendelse:

Universal anvendelse til aftrækning af lejer, tandhjul osv. **Kan anvendes som udvendig og indvendig aftrækker.**

Spændvidde, udvendigt: 40 - 200 mm

Spændvidde, indvendigt: 100 - 260 mm

Spændedybde til: 150 mm

Effekt: 6 t

Teknisk beskrivelse

Spændvidde, indvendigt	100 - 260 mm
Spændvidde, udvendigt	40 - 200 mm
Effekt	6 t
Spændedybde til	150 mm

Antal kroge	2
Udvendig sekskant	22 mm
Maks. moment	150 Nm
Vægt	3,315 kg
Produkttype	Toarmet aftrækker