



Toarmet aftrækker med hurtigindstilling, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880400 3
GTIN	4021176645198
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Med manuel indstillingsmekanisme til **hurtig og værktøjsfri løsning** og **bevægelse** af aftrækkerarmene.

Anvendelse:

Universal anvendelse til aftrækning af lejer, tandhjul osv. **Kan anvendes som udvendig og indvendig aftrækker.**

Spændvidde, udvendigt: 65 - 250 mm

Spændvidde, indvendigt: 180 - 340 mm

Spændedybde til: 200 mm

Effekt: 8,5 t

Teknisk beskrivelse

Effekt	8,5 t
Spændvidde, udvendigt	65 - 250 mm
Spændvidde, indvendigt	180 - 340 mm
Spændedybde til	200 mm

Antal kroge	2
Udvendig sekskant	27 mm
Maks. moment	300 Nm
Vægt	7,05 kg
Produkttype	Toarmet aftrækker