

Garant**Runde skaftbørster siliciumkarbid (SiC), Ø 50 mm, Korn: 320****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	575052 320
GTIN	4045197977762
Artikelklasse	51P

Beskrivelse**Udførelse:**

Runde børster med **meget tæt slibebørsteflade (komplet flade)** fast indstøbt i kunststoftallerken. **Høj formstabilitet** takket være børster, der støtter hinanden gensidigt. Meget lang standtid. Nylonbørster med meget stor **siliciumkarbid-kornandel** til universel brug. 6 mm skaft, faststøbt.

Fordel:

- **Emneefterbearbejdning direkte efter spåntagningsprocessen.**
- **Reproducerbare resultater vha. kontinuerligt frigivet slibekorn.**
- **Processikkerhed takket være høj formstabilitet og -præcision.**
- **Hurtig og sikker montering uden yderligere tilbehør.**
- **Meget høj rundløbsnøjagtighed.**

Anvendelse:

På **CNC-bearbejdningscentre** og ved robotanvendelse, foretrukket til **vådslibning** med kølesmøremiddel. **Til bearbejdning af sideflader og indvendige flader:** Præcis afgratning (f.eks. gevind), afrunding af kanter, finbearbejdning efter fræsning, overfladefinish.

Bemærk:

Specialudførelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D ₁	50 mm
Besætningslængde H ₁	13 mm
maks. omdrejningstal	4500 min ⁻¹
Anbefalet omdrejningstal	2400 - 2800 min ⁻¹
Korn	320
Børstetykkelse	0,3 mm
Finhedsgrad	fin
Tilspænding	0,3 (fin) – 1,0 (grov) mm
Tilspænding	800 - 3000 mm/min
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC), overstrøet
Slibemiddelforkortelse	SiC
Skaft-Ø D _s	6 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 50 mm
Besætningsbredde L ₁	13 mm
Drevmaskine	CNC-bearbejdningscentre; robotanvendelse
Produkttype	Renseskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	betinget egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		

CuZn	egnet
Uni	egnet
våd, maksimal	egnet
tør	betinget egnet