



## Momentskruetrækker med digitalt display, skifteklingeholder, Maks. moment: 1600cNm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659912 1600
GTIN	7610733288922
Artikelklasse	63D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Kraftskraft** med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Indstilling af moment **uden værktøj** ved at trække og dreje kappen. Den indstillede momentværdi vises i ruden (**digitaldisplay på skaftenden**). Indbygget elektronik med NFC-interface. Batteri kan udskiftes af kunden (knapcellebatteri CR 1/3 N; 3 V). **Måleenheder:** Nm, lbfft. Til **at holde skifteklinger på 8 mm** (nr. 659870 – 659884).

#### Anvendelse:

Til kontrolleret skruring ved forudindstillet moment.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivelse

Maks. moment	1600 cNm
Momentområde	3,4 - 16 Nm
Momentområde	340 - 1600 cNm
Opløsning	10 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Display	digital
Passende skifteklinger	8 mm
Samlet længde L	125 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Vægt	200 g
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Målemetode	Moment
Feedback	udløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Producentbetegnelse	DigiTorque V2
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20  
Nm

020200 0,04-20

## Tilbehør

8-mm-klinge til Torx® Torx®-profil TX30	659882 TX30
8-mm-klinge Sekskantet topnøgle Nøglestørrelse 12 mm	659880 12
8-mm-klinge sekskant sekskant 8 mm	659878 8
8-mm-klinge til Phillips Krydskærvstørrelse 1	659870 1
8-mm-klinge sekskant sekskant 5 mm	659878 5
8-mm-klinge til Torx Plus® Torx Plus®-profil 25IP	659884 25IP
8-mm-klinge til Torx® Torx®-profil TX25	659882 TX25
8-mm-klinge sekskant sekskant 4 mm	659878 4
8-mm-klinge Sekskantet topnøgle Nøglestørrelse 7 mm	659880 7
8 mm-klinge Pozidriv Krydskærvstørrelse 3	659872 3
8-mm-klinge Sekskantet topnøgle Nøglestørrelse 13 mm	659880 13
8-mm-klinge til Torx Plus® Torx Plus®-profil 10IP	659884 10IP
8 mm-klinge Pozidriv Krydskærvstørrelse 2	659872 2
8-mm-klinge til Torx® Torx®-profil TX20	659882 TX20
8-mm-klinge Sekskantet topnøgle Nøglestørrelse 8 mm	659880 8
8-mm-klinge Sekskantet topnøgle Nøglestørrelse 10 mm	659880 10
8-mm-klinge til Torx Plus® Torx Plus®-profil 30IP	659884 30IP
8-mm-klinge Sekskantet topnøgle Nøglestørrelse 9 mm	659880 9
8-mm-klinge til Phillips Krydskærvstørrelse 2	659870 2
8-mm-klinge til Torx® Torx®-profil TX15	659882 TX15
8-mm-klinge Sekskantet topnøgle Nøglestørrelse 11 mm	659880 11
8-mm-klinge sekskant sekskant 6 mm	659878 6
8-mm-klinge til Torx® Torx®-profil TX45	659882 TX45
8-mm-klinge Sekskantet topnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	659880 5,5
8-mm-klinge til Phillips Krydskærvstørrelse 3	659870 3

8-mm-klingseseksant sekskant 10 mm	659878 10
8-mm-klinge tilTorx® Torx®-profil TX40	659882 TX40
8-mm-klingeSeksantet topnøgle Nøglestørrelse 6 mm	659880 6
8-mm-klinge tilTorx Plus® Torx Plus®-profil 20IP	659884 20IP
8-mm-klinge tilTorx Plus® Torx Plus®-profil 15IP	659884 15IP