

simatherm
Induktionsforvarmer**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	883960
GTIN	2050001705921
Artikelklasse	86H

Beskrivelse**Udførelse:**

Den patenterede, **mobile** induktionsforvarmer arbejder i højfrekvens-området og opnår derved en meget høj virkningsgrad. Integreret tids- og temperaturregulering. Temperaturkontrollen sikrer en ensartet emneopvarmning.

Fordel:

Mobil, effektiv og alligevel meget let og handy forvarmer (3,5 kg). **Ingen** støttefag kræves, emnet skal blot lægges på.

Anvendelse:

Hurtig og præcis opvarmning af rullelejer, tandhjul, bøsninger etc. Til skånsom og sikker montering på aksler, tappe etc.

Leveringsomfang:

Forvarmer, temperatursonde, beskyttelseshandsker og bæretaske.

Teknisk beskrivelse

Indvendig emne-Ø fra	20 mm
Effekt	1,5 kW
Maks. emnevægt	10 kg
Temperaturreguleringsområde	20 - 180 °C
Udvendig emne-Ø op til	160 mm
Spænding	230 V

Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Induktionsvarmeapparat