

Garant**Parallelskruestik, Kæbebredde: 140mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967100 140
GTIN	4045197694171
Artikelklasse	91J

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.

Åbnes foran. Med rørspændebakker under de normale bakker. Kraftig, CNC-bearbejdet præcisionsspindel med valset gevind. Spindel og styrebaner er beskyttet mod snavs. Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde. Dobbelt justerbar føring. Med massive, overfladehærdede spændebakker (kan ikke udskiftes).

Infotekst:

Faldsikringsskiver.

Præget måleskala

Føringsindstilling: Unbrakoskruer med messingtrykskiver – utrolig let gang.

Kraftige rørspændebakker.

Fordel:

- **Spændepind med faldsikring i begge sider – ingen generende støjudvikling.**
- **Hurtig åbning og lukning takket være stor gevindstigning på spindlen.**
- **Udskiftelig spændepind.**
- **Præget åbningsviddeskala.**

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967520.

Teknisk beskrivelse

Materiale	sænksmedet stål
Vægt	19 kg
Spændvidde	200 mm
Spændedybde	95 mm
Åbningsretning	åbnes foran
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	1 – 2.3/4 tommer
Kæbebredde	140 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Opspændingssystem med drejebakke Kæbebredde 140 mm	967150 140
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Udstyr til sammenklapning og højdeindstilling med skruestik Skruestikkæbebredde 140 mm	967565 140
Drejepude, enkelt Passer til skruestik str. 140	967140 140
Underlagsplade til skruestik	967330
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967100 / 7110 Passer til skruestik str. 140	967520 140