

**Garant****Parallelskruestik, Kæbebredde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967100 160
GTIN	4045197694188
Artikelklasse	91J

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Sænksmedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.**

**Åbnes foran.** Med rørspændebakker under de normale bakker. Kraftig, CNC-bearbejdet præcisionsspindel med valset gevind. Spindel og styrebaner er beskyttet mod snavs. Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde. Dobbelt justerbar føring. Med massive, overfladehærdede spændebakker (kan ikke udskiftes).

**Infotekst:**

Faldsikringsskiver.

Præget måleskala

Føringsindstilling: Unbrakoskruer med messingtrykskiver – utrolig let gang.

Kraftige rørspændebakker.

**Fordel:**

- **Spændepind med faldsikring i begge sider – ingen generende støjudvikling.**
- **Hurtig åbning og lukning takket være stor gevindstigning på spindlen.**
- **Udskiftelig spændepind.**
- **Præget åbningsviddeskala.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

**Bemærk:**

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967520.

**Teknisk beskrivelse**

Spændvidde	220 mm
Spændedybde	110 mm
Åbningsretning	åbnes foran
Vægt	27 kg
Materiale	sænksmedet stål
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	1 – 3.1/2 tommer
Kæbebredde	160 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Underlagsplade til skruestik	967330
Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 160	967140 160
Opspændingssystem med drejebakke Kæbebredde 160 mm	967150 160
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967100 / 7110 Passer til skruestik str. 160	967520 160
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250