

Garant**Parallelskruestik med drejeplade, Kæbebredde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967010 150
GTIN	4045197612267
Artikelklasse	91J

Beskrivelse**Udførelse:****Stor opspændingsnøjagtighed med prisme præcisionsføring.**

Åbnes bagud. Af førsteklasses støbegods (GG 25) med perlitisk struktur. Lang og ekstra nøjagtig **prismepræcisionsføring**. Præcis spindellejring; spindel er forsynet med trapezgevind og er helt skjult og beskyttet mod snavs. Stor, planfræset amboltflade til enkle opretningsopgaver. De hærdede stål-kæber er riflede og kan udskiftes med glatte, slebne kæber (se reserve-kæberne).

Med drejeplade, kan drejes 360° og fastgøres i hver enkelt stilling ved hjælp af klemmemekanisme.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Teknisk beskrivelse

Åbningsretning	åbnes bagud
Materiale	kraftigt støbejern (GG 25)
Spændvidde	255 mm
Kæbebredde	150 mm

Produkttype

Parallel-skruestik

Tilbehør

Drejeplade, enkelt Kæbebredde 150 mm	967020 150
Underlagsplade til skruestik	967330
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Reservebakker, par riflede Kæbebredde 150 mm	967040 150
Reservebakker, par slebne Kæbebredde 150 mm	967045 150