

**Garant****Parallelskruestik, Kæbebredde: 120mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967100 120
GTIN	4045197694164
Artikelklasse	91J

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Sænksmedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.**

**Åbnes foran.** Med rørspændebakker under de normale bakker. Kraftig, CNC-bearbejdet præcisionsspindel med valset gevind. Spindel og styrebaner er beskyttet mod snavs. Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde. Dobbelt justerbar føring. Med massive, overfladehærdede spændebakker (kan ikke udskiftes).

**Infotekst:**

Faldsikringsskiver.

Præget måleskala

Føringsindstilling: Unbrakoskruer med messingtrykskiver – utrolig let gang.

Kraftige rørspændebakker.

**Fordel:**

- **Spændepind med faldsikring i begge sider – ingen generende støj udvikling.**
- **Hurtig åbning og lukning takket være stor gevindstigning på spindlen.**
- **Udskiftelig spændepind.**
- **Præget åbningsviddeskala.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

**Bemærk:**

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967520.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	11 kg
Spændedybde	80 mm
Åbningsretning	åbnes foran
Materiale	sænksmedet stål
Spændvidde	150 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	1 – 2.1/2 tommer
Kæbebredde	120 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967100 / 7110 Passer til skruestik str. 120	967520 120
Udstyr til sammenklapning og højdeindstilling med skruestik Skruestikkæbebredde 120 mm	967565 120
Underlagsplade til skruestik	967330
Opspændingssystem med drejebakke Kæbebredde 120 mm	967150 120
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Drejeplyade, enkelt Passer til skruestik str. 120	967140 120