

**RIDGID**  
Peddinghaus**Med parallelskruestik model „Matador“, Kæbebredde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967170 160
GTIN	
Artikelklasse	93R

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.
- Åbnes foran med todelt trapezgevind.
- Spindel beskyttet mod tilsmudsning.
- Fræsede og overfladehærdede spændekæber.
- Hærdet føring med efterjustering.
- Måleskala til hurtig forindstilling.
- Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde.

**Fast** udførelse.**Infotekst:**

Op til maks.90 mm

**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på arbejdsbordet.

**Specialtilbehør:**

Reservebakker nr. 967210; 967215; 967220; 967225, fra str. 120 mm.

**Bemærk:**

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967530.

**Teknisk beskrivelse**

Åbningsretning	åbnes foran
----------------	-------------

Spændvidde	225 mm
Spændedybde	120 mm
Vægt	25 kg
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	1/8 – 6 tommer
Kæbebredde	160 mm
Serie	Matador Multiplus
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 160 mm	967723 160
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 160 mm	967722 160
Rørspændebakke (styk) til „Matador“ Kæbebredde 160 mm	967210 160
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Stålbakker, par, glatte, til „Matador“ Kæbebredde 160 mm	967215 160
Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 160 mm	967724 160
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 160 mm	967711 160
Underlagsplade til skruestik	967330