

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 40, Gevind M × længde L1: M10X181****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301313 M10X181
GTIN	4045197980687
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:****Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.****Anvendelse:**

Til at holde skruefræsere med gevind.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Svingning: Dæmpet

Udragende længde, A-mål: 200 mm

Borings-Ø D₁: 10,5 mmØ D₂: 18 mm

Udvendig Ø D: 35 mm

Nyttelængde L₁: 181 mmL₂: 7 mm**Teknisk beskrivelse**

Gevind M	M10×181
Ø D ₂	18 mm
Nyttelængde L ₁	181 mm
Borings-Ø D ₁	10,5 mm
Udvendig Ø D	35 mm
L ₂	7 mm

Udragende længde, A-mål	200 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Påskruningsfræser-holder