

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 50, Gevind M × længde L1: M12X281****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301314 M12X281
GTIN	4045197981400
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:****Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.****Anvendelse:**

Til at holde skruefræsere med gevind.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Svingning: Dæmpet

Udragende længde, A-mål: 300 mm

Borings-Ø D₁: 12,5 mmØ D₂: 21 mm

Udvendig Ø D: 49 mm

Nyttelængde L₁: 281 mmL₂: 7,5 mm**Teknisk beskrivelse**

Gevind M	M12×281
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Udragende længde, A-mål	300 mm
Borings-Ø D ₁	12,5 mm
Nyttelængde L ₁	281 mm

Udvendig Ø D	49 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Svingning	Dæmpet
Produkttype	Påskruningsfræser-holder