



Momentnøgle uden indsatsværktøj, Maks. moment: 20LNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657215 20L
GTIN	4018754292653
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil, kompakt, enarmet momentnøgle; kan forudindstilles efter skala og er selvudløsende. Samme nøjagtighed også efter tusindvis af tilspændinger, da der er brugt materiale af høj kvalitet til alle sliddele, og da den bøjelige stang kun belastes kortvarigt ved brug. Hus og greb i stabilt rektangulært rør. Justerbare skalaer. **Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.**

Uden indsatsværktøj (grundmodel); passende indstiksværktøj nr. 657582 – 657950.

Måleenheder: Nm.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Hurtig indstilling af momentet med skydeknop. Den indstillede værdi fikses vha. låseknop i grebet.

Anvendelse:

Da momentet hurtigt kan ændres, er nøglen ideel til reparationer og mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Skalainddeling 1 delstreg =	0,5 Nm
Vægt	315 g
Display	analog
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Maks. moment	20 Nm
Holder til indstiksværktøj	9×12 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Momentområde	4 - 20 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Samlet længde L	179 mm
Målemetode	Moment
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Feedback	udløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Justeret centermål ved momentnøgle [L ₂]	17,5 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	174 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	191,5 mm
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk

Måleværktøj	Mekanisk
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Produkttype	Momentnøgle

Services

KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400
--	------------

Tilbehør

Ekstragreb til momentnøgle Type 3	657211 3
Skalaramme til momentnøgle Type 1	657214 1