

HOLEX**TMSERROR, Skive-Ø: 178mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5350 178
GTIN	4045197191823
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Åben struktur; homogen opbygning; lugtsvag slibning; glasfiber-armeringsvæv for maksimal arbejdssikkerhed ved afkølet slibning; borings-Ø 22,23 mm. Jern-, svovl- og klorindholdet ligger under 0,1 %, derfor egnet til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). Til brug på elektriske og trykluftdrevne vinkelslibere.

Universel skæreskive til stål og INOX, skærevillig og robust.
som 563500.

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed V_c .

Specifikation:

A30Q-BF (som 563500) til stål og INOX med høj skæreeffekt og lang standtid.

Indhold:

100 stk. / bundt.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres. Anvend INOX-skæreskiver med reduceret skærehastighed.

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
Skivebredde	2,5 mm
Form	41
Skive-Ø	178 mm
Specifikation	A30Q-BF
Formbeskrivelse	lige
maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Til materialetykkelser	7,5 - 12,5 mm
Indhold	100
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		

tør

egnet

Tilbehør

HOLEX Pro skæreskive,,2 i 1" Skive-Ø 178 mm

563500 178