

HOLEX**Slibefiberrulle, 100 mm×10 m, Fiberstruktur: 280****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG5110 280 |
| GTIN | 4045197575012 |
| Artikelklasse | GGN |

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn. Uden korrosionsfarlige bestanddele, kan anvendes tørt og vådt (**som 556015, 556110, 556115**).
som 556110.

Fordel:

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

Anvendelse:

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser. **Middel/middelfin:**
Kan anvendes universalt til fjernelse af flyverust, lettere snavs, misfarvning; til genopslibning af forsløbne eller børstede overflader eller til affedtning og rengøring før lakering.

Indhold:

4 ruller/bundt.

Bemærk:

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Kornstørrelsessammenligning | 280 - 360 |
| Finhedsgrad | mellemfin |
| Farve | rød |
| Udførelse | A Very Fine |
| Fiberstruktur | 280 |
| Indhold | 4 |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Rullebredde | 100 mm |
| Rullelængde | 10 m |
| Produktnavnsegenskab | 100 mm×10 m |
| Produkttype | Slibefiberrulle |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Sten | betinget egnet | | |

| | |
|---------------|----------------|
| Lak | egnet |
| Uni | egnet |
| våd, maksimal | betinget egnet |
| tør | egnet |

Tilbehør

Slibefiberrulle Fiberstruktur 280

556110 280