

**TMSERROR, Skive-Ø: 115mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5675 115
GTIN	4045197575142
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Grovrengøringskive med glasfiberskive til direkte opspænding på vinkelslibere. Hård fiberudførelse med åben struktur for universal anvendelse (**som 566750**), som 566750.

Anvendelse:

Med **glasfiberskive til direkte opspænding** på vinkelslibere. Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.

Indhold:

20 skiver / kasse.

Bemærk:

Grovrengøringskiver til ligeslibere, se nr. 556270ff.

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	meget grov
Anbefalet omdrejningstal	5000 - 7000 min ⁻¹
Skive-Ø	115 mm

Borings-Ø	22,23 mm
Hårdhedsgrad	hård
maks. omdrejningstal	11000 min ⁻¹
Indhold	20
Slibemiddelforkortelse	SiC
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Formbeskrivelse	flad
Maks. omfangshastighed	60 m/s
Produkttype	grovrengøringsfiber

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Grovrengøringskive (SiC) Skive-Ø 115 mm

566750 115