



Trinbakke Mobil, Til type: 160



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361450 160
GTIN	4250364403382
Artikelklasse	34A

Beskrivelse

Udførelse:

Bakke bevægelig.

Str. 90, 125 og 160 med **'klik'-hurtigskiftesystem**, på nr. 361440 kun i str. 90 og 125.

Anvendelse:

Til opspænding af parallelt forbejdede emner. Gevind M10 og M6 til montering af forsatsbakker med klik-hurtigskiftesystem til klik-lister og bakker.

Holder til trinlister på den høje led eller trinsiden (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

Passer til:

Alle typer TC, LC, Garant-NC, titan og hidtidige udførelse NC.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringskrue. 1 trinbakke.

Teknisk beskrivelse

Længde, l_1	64 mm
Højde, h_1	25 mm
Kæbehøjde h	50 mm

passer til farvekode	TC
passer til farvekode	LC
passer til farvekode	NC8
passer til farvekode	Titan2/TitanSense
passer til farvekode	HOLEX NC
Kæbebredde b	160 mm
Kæbelængde l	114 mm
Produkttype	Skruestikkæbe