

**Trinbakke Mobil, Til type: 200****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361450 200
GTIN	4250364403399
Artikelklasse	34A

Beskrivelse**Udførelse:**

Bakke bevægelig.

Str. 90, 125 og 160 med '**klik'**-hurtigskiftesystem, på nr. 361440 kun i str. 90 og 125.

Anvendelse:

Til opspænding af parallelt forarbejdede emner. Gevind M10 og M6 til montering af forsatsbakker med klik-hurtigskiftesystem til klik-lister og bakker.

Holder til trinlister på den høje led eller trinsiden (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

Passer til:

Alle typer TC, LC, Garant-NC, titan og hidtidige udførelse NC.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringskrue. 1 trinbakke.

Teknisk beskrivelse

Længde, l_1	65 mm
Højde, h_1	25 mm
Kæbelængde l	115 mm

Kæbehøjde h	60 mm
Kæbebredde b	200,4 mm
passer til farvekode	TC
passer til farvekode	LC
passer til farvekode	NC8
Produkttype	Skruestikkæbe