

Hartig

Mikrometerskrue, Måleområde: 75-100mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420542 75-100
GTIN	4250099600230
Artikelklasse	46P

Beskrivelse**Udførelse:**

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal. Hærdet, slebet målespindel. Præcision højere end DIN 863. Fiksering med spændearm. Med fremtrukket skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Anvendelse:

Med den direkte aflæsning på 5 µm særligt egnet til kvalitetskontrol.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	75 - 100 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Aflæsning	0,005 mm
Fejlgrænse	2 µm
Kalibrering	B1
Måletromle-Ø	25 mm
Udførelse, spindel	hærdet, slebet
Spindel-Ø	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Friktionsskralde	ja

Isolering til håndbeskyttelse	ja
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022000 100