

Hartig

**Mikrometerskrue, Måleområde: 50-75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420542 50-75
GTIN	4250099600223
Artikelklasse	46P

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.** Hærdet, slebet målespindel. Præcision højere end DIN 863. Fiksering med spændearm. Med fremtrukket skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

**Anvendelse:**

Med den direkte aflæsning på 5 µm særligt egnet til kvalitetskontrol.

**Teknisk beskrivelse**

Måletromle-Ø	25 mm
Kalibrering	B1
Udførelse, spindel	hærdet, slebet
Spindel-Ø	8 mm
Aflæsning	0,005 mm
Måleområde	50 - 75 mm
Fejlgrænse	2 µm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Norm	Fabriksstandard
Friktionsskralde	ja

Isolering til håndbeskyttelse	ja
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100
KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022000 100