

Hartig

**Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader Ø 25 mm, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	422990 0-25
GTIN	4250099616354
Artikelklasse	46P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Måletallerken af hærdet stål i plan udførelse **uden fordybning**. Hærdet, slebet målespindel. Præcision højere end **DIN 863**. Fiksering med spændearm. Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

**Anvendelse:**

Til måling af tandbredde på cylindriske tandhjul skruehjul fra modul 0,6.

**Teknisk beskrivelse**

Måletromleinddeling	1/100 mm
Kalibrering	B1
Udførelse, spindel	hærdet, slebet
Spindel-Ø	8 mm
Aflæsning	0,01 mm
Måletromle-Ø	24 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Udførelse, aflæsningsdele	graveret, sort
Fiksering	med klemmeanordning
Udførelse, betjeningsdele	Isolering til håndbeskyttelse

Fejlgrænse	4 µm
Norm	Fabriksstandard
Friktionsskralde	ja
Måletallerkener	ja
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

### Services

DAkkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25