

Hartig

**Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader Ø 30 mm, Måleområde:
100-125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	422992 100-125
GTIN	4250099616545
Artikelklasse	46P

Beskrivelse**Udførelse:**

Måletallerken af hærdet stål i plan udførelse **uden fordybning**. Hærdet, slebet målespindel. Præcision højere end **DIN 863**. Fiksering med spændearm. Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Anvendelse:

Til måling af tandbredde på cylindriske tandhjul skruehjul fra modul 0,6.

Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	24 mm
Spindel-Ø	8 mm
Udførelse, spindel	hærdet, slebet
Udførelse, aflæsningsdele	graveret, sort
Udførelse, betjeningsdele	Isolering til håndbeskyttelse
Måleområde	100 - 125 mm
Kalibrering	B1
Fiksering	med klemmeanordning
Måletromleinddeling	1/100 mm

Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	6 µm
Norm	Fabriksstandard
Friktionsskralde	ja
Måletallerkener	ja
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm	022000 200
DAkkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm	022010 200

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 100 mm	421100 100
-----------------------------------	------------