

Hartig

**Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader Ø 30 mm, Måleområde:
125-150mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 422992 125-150 |
| GTIN | 4250099616552 |
| Artikelklasse | 46P |

Beskrivelse**Udførelse:**

Måletallerken af hærdet stål i plan udførelse **uden fordybning**. Hærdet, slebet målespindel. Præcision højere end **DIN 863**. Fiksering med spændearm. Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Anvendelse:

Til måling af tandbredde på cylindriske tandhjul skruehjul fra modul 0,6.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kalibrering | B1 |
| Fiksering | med klemmeanordning |
| Udførelse, spindel | hærdet, slebet |
| Måletromleinddeling | 1/100 mm |
| Måletromle-Ø | 24 mm |
| Udførelse, aflæsningsdele | graveret, sort |
| Udførelse, betjeningsdele | Isolering til håndbeskyttelse |
| Måleområde | 125 - 150 mm |
| Aflæsning | 0,01 mm |

| | |
|------------------|-----------------|
| Spindel-Ø | 8 mm |
| Fejlgrænse | 6 µm |
| Norm | Fabriksstandard |
| Friktionsskralde | ja |
| Måletallerkener | ja |
| Måleværktøj | analog |
| Emballage | Stabil boks |
| Produkttype | Mikrometerskrue |

Services

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm | 022010 200 |
| Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm | 022000 200 |