


**3M****VHB™ Power-klæbebånd, Producentbetegnelse: GPH****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083784 GPH
GTIN	4054596233782
Artikelklasse	08M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Dobbeltsidet** højtydende **klæbebånd** fremstillet af rent akrylklæbemiddel (VHB) til permanent stærke sammenføjninger. Høj, øjeblikkelig kvalitet, modstår høj temperatur, vejrforhold, UV og opløsningsmidler. Fremragende tætningfunktion, vibrationsdæmpende.

GPH#110GF til metal, høje temperaturer og før pulverlakering. **19 mm x 3 m.**

**Anvendelse:**

Egnet til metal, lakerede overflader, lakeret træ, glas, keramik og mange kunststoffer. Til indendørs og udendørs brug.

Længde: 3 m

Bredde: 19 mm

Farve: grå

Temperaturbestandig i kortere tid op til: 230 °C

Temperaturbestandig i længere tid op til: 150 °C

**Teknisk beskrivelse**

Producentbetegnelse	GPH-110GF
Tykkelse	1,1 mm

Bredde	19 mm
Farve	grå
Længde	33 m
Materiale, afdækning	Silikonebehandlet PE-film
Antal klæbebånd	1
Lager luftfugtighed	40 - 65 %
Lagertemperatur	16 - 25 °C
Klæbekraft på stål	3,7 N/mm
Strækevne	300 %
temperaturbestandig op til	150 °C
Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Fastgørelse
Anvendelse	Montering
Bæremateriale	PE
Klæbemiddel	akrylat
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Bemærk	blødt at påføre
Bemærk	dæmpende
Bemærk	Skærefast
Bemærk	højtemperaturbestandig
Mindst holdbar til	24 måned