

3M**VHB™ Power-klæbebånd, Producentbetegnelse: 5952F****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083785 5952F
GTIN	4054596308589
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet kraftigt **klæbebånd** i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningfunktion, vibrationsdæmpende. Til overflader, der er vanskelige at lime.

Anvendelse:

Egnet til metal, lakerede overflader, lakeret træ, glas, keramik og mange kunststoffer. Til indendørs og udendørs brug.

Længde: 11 m

Bredde: 19 mm

Farve: sort

Temperaturbestandig i kortere tid op til: 150 °C

Temperaturbestandig i længere tid op til: 90 °C

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	5952F
Tykkelse	1,1 mm
Længde	11 m
Farve	grå

Bredde	19 mm
Materiale, afdækning	Silikonebehandlet PE-film
Strækkevne	300 %
Klæbekraft på stål	5,5 N/mm
Bemærk	dæmpende
Bemærk	blødt at påføre
Lager luftfugtighed	50 - 60 %
Antal klæbebånd	1
Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Bæremateriale	PE
Klæbemiddel	akrylat
Lagertemperatur	20 - 23 °C
Mindst holdbar til	12 måned
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Fastgørelse
temperaturbestandig op til	120 - 150 °C