



Slagboremaskine, Type: GSB242



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075720 GSB242
GTIN	3165140944519
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Slagboremaskine med high-performance-motor med højt drejningsmoment til de mest krævende opgaver (boring, arbejde med borekroner og hulsave) samt skruring og røring.

- **Nyt sikkerhedsgreb med innovativ fastgørelse og softgrip, så maskinen kan holdes sikkert fast.**
- **Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.**
- **Mekanisk overbelastningskobling Antirotation for høj arbejdssikkerhed ved selv de mest krævende opgaver.**
- **Hurtigspændepatron med Auto-Lock og ét hylster til hurtigt værktøjsskift med kun en hånd.**
- **Drejelig børsteplade til samme kraft ved højre- og venstreløb.**
- **Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-standard) – kan anvendes i borestativ.**
- **2-trins-gearkasse**
- **Øget brugerbeskyttelse vha. KickBack Control.**

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigspændepatron 13 mm, ekstragreb, dybdeanslag 210 mm, transportkuffert.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	1100 W
Producentbetegnelse	GSB 24-2

Borepatronholder	1/2 tomme – 20 UNF
Maks. vibration iht. EN	14,6 m/s ²
Maks. spiralbor-Ø i beton	22 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	16 mm
Maks. omdrejningstal 2. gear	3000 min ⁻¹
Maks. omdrejningstal 1. gear	900 min ⁻¹
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. moment	40 Nm
Maks. slagtal	15300 min ⁻¹
Vægt	2,9 kg
Maks. spiralbor-Ø i træ	40 mm
Emballage	Kuffert
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Slagboremaskine