

Garant**GARANT Master Titan HM-radiusfræser HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 1mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	207482 1
GTIN	4045197989550
Artikelklasse	11Z

Beskrivelse**Udførelse:****Speciel geometri** til bearbejdning af **titan og titan-legeringer**.

4 endeskær indtil centrum.

Kan derfor anvendes som **ægte firskærfræser** i alle skæredybder.Tolerance: Radiuskontur = **±0,005 mm**.**Bemærk:**

Efterslibning anbefales ikke.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	54 mm
Skærlængde L _c	2 mm
Antal tænder Z	4
Korrektionsfaktor for v _c	1,25
Tilspænding f _z til kopifræsning i titan > 850 N/mm ²	0,012 mm
Tilspænding f _z til beskæring i titan > 850 N/mm ²	0,01 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Skær-Ø D _c	1 mm
Spiralvinkel	45 grader
Radius R	0,5 mm
Belægning	TiAlN

Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. Ø	f8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	pink
Produkttype	Helradius- og kuglefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet	60 m/min	S
våd, maksimal	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------