

 KOMET**TOHX 090204 neutral, W30, Type: K10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268887 K10
GTIN	4047109036666
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

TOHX 090204 neutral K10 Type: K10

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 300 - 500 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	300 - 500 m/min
Sekundær anvendelse	N
Hjørneradius	0,4 mm
Type	K10
Primær anvendelse	K

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 090204 N
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W30
Spånvinkel	0 grader
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning