

**DOHT 070202 neutral, W79, Type: P25M****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268859 P25M |
| GTIN | 4047109073579 |
| Artikelklasse | 24T |

Beskrivelse

DOHT 070202 neutral P25M Type: P25M

Tilspænding f: 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 100 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------|
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Primær anvendelse | P |
| Sekundær anvendelse | M |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 120 - 300 m/min |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Skæremateriale | HM |
| Hjørneradius | 0,2 mm |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,25 mm/o |

| | |
|--|-------------------------------|
| Type | P25M |
| Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse | 100 - 180 m/min |
| Belægning | belagt |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DOHT 070202 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Produktnavnsegenskab | W79 |
| Spånvinkel | 12 grader |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |